


Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFN12AAC

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: SF5800 + E40127

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Procesní připojení	1/2" NPT
--------------------	----------

Oblast nasazení

Média	Kapalná média; agresivní média
-------	--------------------------------

Teplota média	[°C]	-25...80
---------------	------	----------

Odolnost proti tlaku	[bar]	5
----------------------	-------	---

Kapalná média

Teplota média	[°C]	-25...80
---------------	------	----------

Elektrická data

Připojení na vyhodnocovací elektroniku	VS 0200
--	---------

Měřicí / nastavovací rozsah

Kapalná média

Nastavovací rozsah	[cm/s]	0...60
--------------------	--------	--------

Největší citlivost	[cm/s]	0...20
--------------------	--------	--------

Přesnost / odchylky

Teplotní gradient	[K/min]	15
-------------------	---------	----

Reakční doby

Doba odezvy	[s]	2...20
-------------	-----	--------

Kapalná média


Doba odezvy	[s]	2...20
-------------	-----	--------



Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFN12AAC

Okolní podmínky	
Krytí	IP 67
Mechanická data	
Pouzdro	Typ závitu
Materiály	PTFE
Materiál, který je v kontaktu s médiem	PTFE
Procesní připojení	1/2" NPT
Upozornění	
Obsah balení	1 ks
Elektrické připojení	
Kabel: 6 m, PUR; Maximální délka kabelu: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Připojení	



Barvy vodičů :	
BN =	hnědá
BU =	modrá
BK =	černá
WH =	bílá
GY =	šedá