


Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFN12ABA/US-100/CSA

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Procesní připojení	1/2" NPT
--------------------	----------

Oblast nasazení

Aplikace	vysoký teplotní rozsah
Média	Kapalná média; Plyná média
Teplota média [°C]	-25...80
Odolnost proti tlaku [bar]	30

Kapalná média

Aplikace	vysoký teplotní rozsah
Teplota média [°C]	-25...80

Plyná média

Teplota média [°C]	-25...80
--------------------	----------

Elektrická data

Připojení na vyhodnocovací elektroniku	VS 0200
--	---------

Měřicí / nastavovací rozsah

Kapalná média

Nastavovací rozsah [cm/s]	3...300
Největší citlivost [cm/s]	3...60

Plyná média

Nastavovací rozsah [cm/s]	200...2000
Největší citlivost [cm/s]	200...800




Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFN12ABA/US-100/CSA

Přesnost / odchylky	
Teplotní gradient	[K/min] 15
Reakční doby	
Doba odezvy	[s] 1...10
Kapalná média	
Doba odezvy	[s] 1...10
Plynná média	
Doba odezvy	[s] 1...10
Okolní podmínky	
Krytí	IP 67
Mechanická data	
Pouzdro	Typ závitu
Materiály	nerezová ocel (1.4305 / 303)
Materiál, který je v kontaktu s médii	nerezová ocel (1.4305 / 303)
Procesní připojení	1/2" NPT
Upozornění	
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Maximální délka kabelu: 100 m





Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFN12ABA/US-100/CSA

Připojení



	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BU =	modrá
BK =	černá
WH =	bílá
GY =	šedá