


Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFR12ABBE0/10M

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Procesní připojení G 1/2 vnější závit

Oblast nasazení

Aplikace Ex-oblast zona 0

Teplota média [°C] -20...60

Odolnost proti tlaku [bar] 30

Kapalná média

Aplikace Ex-oblast zona 0

Teplota média [°C] -20...60

Plynná média

Teplota média [°C] -20...60

Elektrická data

Připojení na vyhodnocovací elektroniku VS 0200 Exi

Měřicí / nastavovací rozsah

Kapalná média

Nastavovací rozsah [cm/s] 3...300

Největší citlivost [cm/s] 3...60

Plynná média

Nastavovací rozsah [cm/s] 200...2000

Největší citlivost [cm/s] 200...800

Přesnost / odchylky

Teplotní gradient [K/min] 15

Reakční doby

Doba odezvy [s] 1...10

Kapalná média

Doba odezvy [s] 1...10

Plynná média

Doba odezvy [s] 1...10

Okolní podmínky

Krytí IP 67



Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFR12ABBE0/10M

Mechanická data

Pouzdro	Typ závitu
Materiály	nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Materiál, který je v kontaktu s médii	nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Procesní připojení	G 1/2 vnější závit


Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 10 m, TPE-S; Maximální délka kabelu: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Připojení



	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BU =	modrá
BK =	černá
WH =	bílá
GY =	šedá