


Náhradní artikly: SI0553

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | Vnitřní závit M18 x 1,5 |
| 2 | Nastavovací tlačítka |



Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1
Procesní připojení	M18 x 1,5 Vnitřní závit

Média		Kapalná média; Plynná média
Teplota média	[°C]	-25...80
Odolnosť proti tlaku	[bar]	30

Temperatura média	[°C]	-25...80
-------------------	------	----------

Temperatura média	[°C]	-25...80
-------------------	------	----------

Provozní napětí	[V]	20...36 DC; (podle SELV/PELV)
Proudový odběr	[mA]	< 80
Ochrana proti přepólování		ano
Přípravná zpoždovací doba	[s]	15; (optická signalizace)

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1
------------------------	---------------------------



Hlídač proudění

SID10ABHFPKG/US-100-IPF

Výstupy		
Celkový počet výstupů		1
Výstupní signál		spínací signál
Elektrické provedení		PNP
Po digitálních výstupů		1
Výstupní funkce		spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]		2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]		400
Ochrana proti zkratu		ano
Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný
Ochrana proti přetížení		ano
Měřicí / nastavovací rozsah		
Kapalná média		
Nastavovací rozsah [cm/s]		3...300
Největší citlivost [cm/s]		3...60
Plynná média		
Nastavovací rozsah [cm/s]		200...3000
Největší citlivost [cm/s]		200...800
Přesnost / odchylky		
Teplotní gradient [K/min]		300
Reakční doby		
Doba odezvy [s]		1...10
Kapalná média		
Doba odezvy [s]		1...10
Plynná média		
Doba odezvy [s]		1...10
Software / programování		
Nastavení spínacího bodu		Tlačítko
Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]		-25...80
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Odolnost vůči rázům	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
Mechanická data		
Rozměry [mm]		M18 x 1,5
Označení závitu		M18 x 1,5
Materiály		PBT-GF20
Materiál, který je v kontaktu s médii		Hastelloy C-4 (2.4610); O kroužek: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Procesní připojení		M18 x 1,5 Vnitřní závit



Hlídač proudění

SID10ABHFPKG/US-100-IPF

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Funkce	10 x LED, tříbarevná
-----------	--------	----------------------

Upozornění



Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení



P = programovací kabel pro vzdálenou kalibraci