


Hlídač proudění

SID10ADBFPKG/US-100-IPF

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: SI5002

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



- 1 Vnitřní závit M18 x 1,5
2 Nastavovací tlačítka



Vlastnosti výrobku

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 2
Procesní připojení	M18 x 1,5 Vnitřní závit

Oblast nasazení

Média	Kapalná média; Plyná média
Teplota média [°C]	-25...80
Odolnost proti tlaku [bar]	300

Kapalná média

Teplota média [°C]	-25...80
--------------------	----------

Plyná média

Teplota média [°C]	-25...80
--------------------	----------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	20...36 DC; (podle SELV/PELV)
Proudový odběr [mA]	< 90
Ochrana proti přepólování	ano
Přípravná zpožďovací doba [s]	15; (optická signalizace)

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 2
------------------------	---------------------------



Hlídač proudění

SID10ADBFPKG/US-100-IPF

Výstupy		
Celkový počet výstupů		2
Výstupní signál		spínací signál
Elektrické provedení		PNP
Po digitálních výstupů		2
Výstupní funkce		spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]		2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]		250
Ochrana proti zkratu		ano
Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný
Ochrana proti přetížení		ano
Měřicí / nastavovací rozsah		
Kapalná média		
Nastavovací rozsah [cm/s]		3...300
Největší citlivost [cm/s]		3...60
Plynná média		
Nastavovací rozsah [cm/s]		200...3000
Největší citlivost [cm/s]		200...800
Přesnost / odchylky		
Teplotní gradient [K/min]		300
Reakční doby		
Doba odezvy [s]		1...10
Kapalná média		
Doba odezvy [s]		1...10
Plynná média		
Doba odezvy [s]		1...10
Software / programování		
Nastavení spínacího bodu		Tlačítko
Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]		-25...80
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Odolnost vůči rázům	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
Mechanická data		
Rozměry [mm]		M18 x 1,5
Označení závitu		M18 x 1,5
Materiály		PBT-GF20
Materiál, který je v kontaktu s médii		nerezová ocel (1.4404 / 316L); O kroužek: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Procesní připojení		M18 x 1,5 Vnitřní závit



Hlídač proudění

SID10ADBFPKG/US-100-IPF

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Funkce	10 x LED, třibarevná
-----------	--------	----------------------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení

