




Teplotní kabelový senzor s procesním připojením

TS-200KLD10-...../US/



Vlastnosti výrobku		
Měřicí rozsah	-40...90 °C	-40...194 °F
Procesní připojení	Ø 10 mm	
Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty	
Měřicí element	1 x Pt 1000; (podle DIN EN 60751, třída A)	
Média	kapalná a plynná média	
Odolnost proti tlaku	[bar]	160
Minimální hloubka ponoru	[mm]	15
Elektrická data		
Třída krytí	III	
Měřicí / nastavovací rozsah		
Měřicí rozsah	-40...90 °C	-40...194 °F
Přesnost / odchylky		
Přesnost	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
Reakční doby		
Dynamika reakce T05 / T09	[s]	6 / 25; (podle DIN EN 60751)
Okolní podmínky		
Krytí	IP 67	
Schválení / zkoušky		
MTTF	[let]	11415,5
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	98
Pouzdro	Měřicí čidlo	
Rozměry	[mm]	Ø 10
Materiály	Nerezová ocel	
Materiál, který je v kontaktu s médiiem	nerezová ocel (1.4404 / 316L)	
Procesní připojení	Ø 10 mm	
Průměr sondy	[mm]	10
Upozornění		
Upozornění	hodnoty pro přesnost platí pro vodu v pohybu	
Obsah balení	1 ks	



Tepelní kabelový senzor s procesním připojením

TS-200KLKD10-...../US/

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno



Připojení

