SL0106

Hlídání proudění vzduchu

SLG23CEEAKOA/PH

Položka již není dostupná - archívní záznam



CE

Vlastnosti výrobku		
Počet vstupů a výstupů		Počet relé výstupů: 1
Procesní připojení		Ø 23 mm
Oblast nasazení		
Odolnost proti tlaku	[bar]	1
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	80...250 AC / 90...250 DC
Odolnost proti přepólování		ne
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů		Počet relé výstupů: 1
Výstupy		
Výstupní signál		spínací signál
Počet relé výstupů		1
Zatižitelnost kontaktů		3 A (30 V DC / 250 V AC)
Spínací funkce hlídání tlaku		relé přitáhne při detekci proudění
Odolné proti zkratu		ne
Ochrana proti přetížení		ne
Měřící / nastavovací rozsah		
Plynná média		
Nastavovací rozsah	[cm/s]	100...1000
Největší citlivost	[cm/s]	100...400
Přesnost / odchylky		
Teplotní gradient	[K/min]	5

SL0106

Hlídání proudění vzduchu

SLG23CEEAKOA/PH

Reakční doby			
Doba odezvy	[s]	3...60	
Plynná média			
Doba odezvy	[s]	3...60	
Software / programování			
Nastavení spínacího bodu		Potenciometr	
Okolní podmínky			
Okolní teplota	[°C]	-15...50	
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	90	
Krytí		IP 65	
Mechanická data			
Hmotnost	[g]	201	
Rozměry	[mm]	Ø 23	
Materiály		pouzdro: PBT; povrch senzoru: Titan	
Materiál, který je v kontaktu s médiem		PBT; Titan	
Procesní připojení		Ø 23 mm	
Zobrazení / ovládací prvky			
Zobrazení		Funkce	1 x LED, červená
		Funkce	1 x LED, zelená
Elektrické připojení			
Požadované krytí		válečková pojistka podle IEC60127-2; ≤ 5 A; rychle pracující	
Příslušenství			
Dodané položky		Upevňovací spona: 1, E40048	
		Šroubovák	
Upozornění			
Upozornění		Doporučení Po zkratu zkontrolujte bezpečné fungování přístroje.	
Obsah balení		1 ks	

SL0106

Hlídání proudění vzduchu

SLG23CEEAKOA/PH

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC

Připojení



Upozornění válečková pojistka podle IEC60127-2 ≤ 5 A rychle pracující
Barvy vodičů :

BN =	hnědá
BU =	modrá
BK =	černá
WH =	bílá