


TS9256



Teplovní kabelový senzor s procesním připojením

TS-015KIKD06...../US



Vlastnosti výrobku		
Měřicí rozsah	-50...250 °C	-58...482 °F
Procesní připojení	Ø 6 mm	
Instalační délka EL	[mm]	50
Oblast nasazení		
Měřicí element	1 x Pt 1000; (podle DIN EN 60751, třída A)	
Média	kapalná a plynná média	
Minimální hloubka ponoru	[mm]	15
Elektrická data		
Třída krytí	III	
Měřicí / nastavovací rozsah		
Délka sondové tyče L	[mm]	50
Měřicí rozsah	-50...250 °C	-58...482 °F
Poznámka k rozsahu měření	stacionární: 280 °C / 536 °F (10000 h)	
Přesnost / odchylky		
Přesnost	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
Reakční doby		
Dynamika reakce T05 / T09	[s]	11 / 37; (podle DIN EN 60751)
Okolní podmínky		
Krytí	IP 67	
Schválení / zkoušky		
MTTF	[let]	11415,5
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	26,4
Rozměry	[mm]	Ø 6
Materiály	nerezová ocel (1.4571 / 316Ti); PFA/PTFE	
Materiál, který je v kontaktu s médii	nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)	
Procesní připojení	Ø 6 mm	
Průměr sondy	[mm]	6
Instalační délka EL	[mm]	50
Upozornění		
Upozornění	hodnoty pro přesnost platí pro vodu v pohybu	

TS9256



Teplovní kabelový senzor s procesním připojením

TS-015KIKD06...../US

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení

Kabel: 0,15 m, PTFE

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení

