


TT1250



Tyčový teplotní senzor

TT-100KBBD06- I/US/ IV



1 Konektorová oblast
L = Délka tyče odpovídá délce zabudování EL



Vlastnosti výrobku

Měřicí rozsah	-40...150 °C	-40...302 °F
Procesní připojení	Ø 6 mm	
Instalační délka EL [mm]	160	

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty	
Měřicí element	1 x Pt 1000; (podle DIN EN 60751, třída A)	
Média	kapalná a plynná média	
Odolnost proti tlaku [bar]	160	
Minimální hloubka ponoru [mm]	15	

Elektrická data

Třída krytí	III
-------------	-----

Měřicí / nastavovací rozsah

Délka sondové tyče L	[mm]	160	
Měřicí rozsah		-40...150 °C	-40...302 °F

Přesnost / odchylky

Přesnost [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
--------------	-------------------------

Reakční doby

Dynamika reakce T05 / T09 [s]	1 / 3; (podle DIN EN 60751)
-------------------------------	-----------------------------

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...80
Poznámka k okolní teplotě	Konektorová oblast
Skladovací teplota [°C]	-40...100
Krytí	IP 68; IP 69K

Schválení / zkoušky

Odolnost vůči rázům	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím	DIN EN 60068-2-6	10 g (10...2000 Hz)
MTTF [let]	22831	

Mechanická data

Hmotnost [g]	40,4
--------------	------

TT1250



Tyčový teplotní senzor

TT-100KBBD06- /US/ /V

Rozměry	[mm]	Ø 6
Materiály		nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Materiál, který je v kontaktu s médii		nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Procesní připojení		Ø 6 mm
Průměr sondy	[mm]	6
Instalační délka EL	[mm]	160

Upozornění

Upozornění	hodnoty pro přesnost platí pro vodu v pohybu
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno



Připojení

