
TT3150

Tyčový teplotní senzor

TT-300KBBD08- /US/ /V

Položka již není dostupná - archívní záznam

Náhradní artikly: TT3250 nebo TT3050
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



1 Konektorová oblast
L = Délka tyče odpovídá délce zabudování EL

Vlastnosti výrobku			
Měřící rozsah		-40...150 °C	-40...302 °F
Instalační délka EL	[mm]	360	
Oblast nasazení			
Speciální vlastnosti		Pozlacené kontakty	
Měřící element		1 x Pt 1000; (podle DIN EN 60751, třída A)	
Média		kapalná a plynná média	
Odolnost proti tlaku	[bar]	160	
Minimální hloubka ponoru	[mm]	15	
Elektrická data			
Třída krytí		III	
Měřící / nastavovací rozsah			
Délka sondové tyče L	[mm]	360	
Měřící rozsah		-40...150 °C	-40...302 °F
Přesnost / odchylky			
Přesnost	[K]	± (0,15 K + 0,002 x|t|)	
Reakční doby			
Dynamika reakce T05 / T09	[s]	1 / 3; (podle DIN EN 60751)	
Okolní podmínky			
Okolní teplota	[°C]	-25...80	
Poznámka k okolní teplotě		Konektorová oblast	
Skladovací teplota	[°C]	-40...100	
Krytí		IP 68; IP 69K	
Schválení / zkoušky			
Odolnost vůči rázům		DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím		DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)

TT3150

Tyčový teplotní senzor

TT-300KBBD08- /US/ /V

Mechanická data		
Hmotnost	[g]	83,2
Rozměry	[mm]	Ø 8
Materiály		nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Materiál, který je v kontaktu s médiem		nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Průměr sondy	[mm]	8
Instalační délka EL	[mm]	360

Upozornění		
Upozornění		hodnoty pro přesnost platí pro vodu v pohybu
Obsah balení		1 ks

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno



Připojení

