




Vyhodnocovací jednotka pro snímače proudění

VS0200/ 24VDC

Položka již není dostupná - archivní záznam



1 Upevnění na DIN lištu




Oblast nasazení		
Aplikace		Hlídnání proudění; Hlídnání vodičů
Elektrická data		
Tolerance provozního napětí	[%]	-20...20
Provozní napětí	[V]	24 DC
Proudový odběr	[mA]	70
Přípravná zpožďovací doba	[s]	30
Počet kanálů		1
Výstupy		
Elektrické provedení		relé
Zatížitelnost kontaktů		4 A, 250 V AC
Spínací funkce hlídání tlaku		relé přitáhne při detekci proudění
Spínací funkce hlídání přerušení vodiče		relé odpadne při rozpojeném vedení
Reakční doby		
Doba odezvy	[s]	< 10
Software / programování		
Nastavení spínacího bodu		Potenciometr
Volba kapalina / plyn		přepínač
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...70
Krytí		IP 40
Druh ochrany svorkovnice		IP 20



Vyhodnocovací jednotka pro snímače proudění

VS0200/ 24VDC

Mechanická data		
Pouzdro	pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)	
Rozměry	[mm]	75 x 55 x 110
Materiály	Plast	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Funkce	11 x LED
	Spínací stav	LED, červená
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
přípojové svorky: 16 x ...2,5 mm²		
Připojení		



- 1: Relais Hlídání vodičů
 2: Relais Hlídání proudění
 Barvy vodičů :
 BN = hnědá
 BU = modrá
 BK = černá
 WH = bílá
 GY = šedá