ST0508


Hlídač proudění

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Položka již není dostupná - archívní záznam

Náhradní artikly: SI2000

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



CE

Vlastnosti výrobku		
Počet vstupů a výstupů		Po digitálních výstupů: 1
Procesní připojení		Varivent DN50
Oblast nasazení		
Aplikace		Sterilní prostředí
Teplota média	[°C]	-25...95
Odolnost proti tlaku	[bar]	30
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	20...36 DC
Proudový odběr	[mA]	< 45
Ochrana proti přepólování		ano
Přípravná zpožďovací doba	[s]	< 20
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů		Po digitálních výstupů: 1

ST0508

Hlídač proudění

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Výstupy		
Celkový počet výstupů		1
Výstupní signál		spínací signál
Elektrické provedení		PNP
Po digitálních výstupů		1
Výstupní funkce		spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC	[V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC	[mA]	400
Ochrana proti zkratu		ano
Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný
Ochrana proti přetížení		ano
Měřící / nastavovací rozsah		
Nastavovací rozsah	[cm/s]	3...300
Největší citlivost	[cm/s]	3...60
Přesnost / odchylky		
Teplotní gradient	[K/min]	15
Reakční doby		
Doba odezvy	[s]	1...10
Software / programování		
Nastavení spínacího bodu		Potenciometr
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...30
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Rozměry	[mm]	72 x 41 x 82
Materiály		PBT-GF20
Materiál, který je v kontaktu s médiem		nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Procesní připojení		Varivent DN50
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Funkce	11 x LED
Upozornění		
Obsah balení		1 ks

ST0508

Hlídač proudění

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



