


Náhradní artikly: SI1100 + E40128

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1
Procesní připojení	M12 x 1

Média		agresivní média
Teplota média	[°C]	-25...80
Odolnost proti tlaku	[bar]	30

Provozní napětí	[V]	20...36 DC
Proudový odběr	[mA]	< 45
Ochrana proti přepólování		ano
Přípravná zpoždovací doba	[s]	< 20

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1
------------------------	---------------------------

Celkový počet výstupů	1
Výstupní signál	spínací signál
Elektrické provedení	PNP
Po digitálních výstupů	1



Hlídač proudění

SCM12ABTFPKG/US-100-IPF

Výstupní funkce	spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)	
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]		2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]		400
Ochrana proti zkratu		ano
Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný
Ochrana proti přetížení		ano

Měřicí / nastavovací rozsah

Nastavovací rozsah [cm/s]		3...300
Největší citlivost [cm/s]		3...60

Přesnost / odchylky

Teplotní gradient [K/min]		15
---------------------------	--	----

Reakční doby

Doba odezvy [s]		1...10
-----------------	--	--------

Software / programování

Nastavení spínacího bodu		Potenciometr
--------------------------	--	--------------

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]		-20...80
Krytí		IP 67

Mechanická data

Rozměry [mm]		M12 x 1
Označení závitu		M12 x 1
Materiály		PBT-GF20
Materiál, který je v kontaktu s médii		titan (3.7235)
Procesní připojení		M12 x 1

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Funkce	11 x LED
-----------	--------	----------

Příslušenství

Dodané položky	Těsnění: 2 x AMF 30	
	Šroubovák	

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A





Hlídač proudění

SCM12ABTFPKG/US-100-IPF

Připojení

