




Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: SI5010 + E40104
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku		
Počet vstupů a výstupů		Po digitálních výstupů: 1
Procesní připojení		T-kus QL 18 / ST DIN 2353
Oblast nasazení		
Aplikace		Oblast vysokých tlaků
Média		Kapalná média
Teplota média	[°C]	10...50
Odolnost proti tlaku	[bar]	300
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	20...36 DC
Proudový odběr	[mA]	< 45
Ochrana proti přepólování		ano
Přípravná zpožďovací doba	[s]	< 20
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů		Po digitálních výstupů: 1
Výstupy		
Celkový počet výstupů		1
Výstupní signál		spínací signál
Elektrické provedení		PNP



Hlídač proudění

SCE18ADBFPG/US-100-IPF

Po digitálních výstupů	1
Výstupní funkce	spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	400
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí / nastavovací rozsah

Nastavovací rozsah [cm/s]	100...500
---------------------------	-----------

Přesnost / odchylky

Teplotní gradient [K/min]	300
---------------------------	-----

Reakční doby

Doba odezvy [s]	1...2
-----------------	-------

Software / programování

Nastavení spínacího bodu	Potenciometr
--------------------------	--------------

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	10...60
Krytí	IP 67

Mechanická data

Rozměry [mm]	60 x 41 x 101
Materiály	PBT-GF20
Materiál, který je v kontaktu s médii	nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Procesní připojení	T-kus QL 18 / ST DIN 2353

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Funkce	11 x LED
-----------	--------	----------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A





Hlídač proudění

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

Připojení

