



Ultrazvukový senzor

UGB00300GOKG/IO-Link/US



1 LED diody



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Spínací vzdálenost [mm]	40...300; (Terč: 200 x 200 mm)
Komunikační rozhraní	IO-Link
Pouzdro	Typ závitů
Rozměry [mm]	M18 x 1 / L = 60,5

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Proudový odběr [mA]	< 35
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Přípravná zpožďovací doba [s]	< 0,3
Frekvenční měnič [kHz]	300

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 2
------------------------	---------------------------

Výstupy

Celkový počet výstupů	2
Elektrické provedení	PNP
Po digitálních výstupů	2
Výstupní funkce	spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	100
Spínací frekvence DC [Hz]	8
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast

Spínací vzdálenost [mm]	40...300; (Terč: 200 x 200 mm)
Mrtvá zóna [mm]	40



Ultrazvukový senzor

UGB00300GOKG/IO-Link/US

Úhel otevření válcový	[°]	15; (±2)	
Max. odchylka 90° od úhlového senzoru / objektu	[°]	± 4	
Přesnost / odchylky			
Teplotní kompenzace		ano	
Hystereze	[%]	< 1	
Odchylka spínacího bodu	[%]	-2...2	
Opakovací přesnost		<0,7 %	
Rozlišení	[mm]	1	
Upozornění		Uvedené hodnoty byly dosaženy po zahřívacím čase 20 minut.	
Software / programování			
Parametrizační možnost		hystereze / okénko; druhý spínací bod; Zpoždění při zapnutí a vypnutí; operace zapnutí; Teach funkce; Spínání na světlo/tmu	
Rozhraní			
Komunikační rozhraní		IO-Link	
Typ přenosu		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link verze		1.1	
Norma SDCI		IEC 61131-9	
Profil		Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel	
Mód SIO		ano	
Potřebná třída Masterport		A	
Min. doba procesního cyklu	[ms]	3,2	
Procesní data IO-Link (cyklická)	Funkce	délka bitu	
	procesní hodnota	16	
	stav zařízení	4	
	binární spínací informace	2	
Funkce IO-Link (acyklické)		tag specifický pro aplikaci; čítač provozních hodin	
Podporovaná ID zařízení	Druh provozu	ID zařízení	
	default	889	
Upozornění		Podrobné informace viz. IODD PDF soubor v záložce "Ke stažení"	
Okolní podmínky			
Okolní teplota	[°C]	-20...70	
Skladovací teplota	[°C]	-30...80	
Krytí		IP 67	
Schválení / zkoušky			
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD	
	EN 61000-4-3 HF- ozáření	3 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV	
	EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí	3 V	
	EN 55011	třída A	
Odolnost proti vibracím	EN 60068-2-6 Fc	(10-55) Hz amplituda 1 mm, doba kmitání 5 min., 30 min. na osu při rezonanci nebo 55 Hz	
Odolnost vůči rázům	EN 60068-2-27 Ea	30 g 11 ms půlsinovka; 3 rázy v každém směru tří souřadnicových os	
MTTF	[let]	202	

UGT528



Ultrazvukový senzor

UGB00300GOKG/IO-Link/US

Certifikát UL	Ta	-20...70 °C
	Napětové napájení	Class 2
	Číslo souboru UL	E174191

Mechanická data		
Hmotnost	[g]	78
Pouzdro		Typ závitu
Rozměry	[mm]	M18 x 1 / L = 60,5
Označení závitu		M18 x 1
Materiály		nerezová ocel (1.4404 / 316L); PA; Epoxid-Sklokeramika
Utahovací moment	[Nm]	50

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	2 x LED, žlutá
	ozvěna	1 x LED, zelená

Příslušenství	
Dodané položky	upevňovací matice: 2, Nerezová ocel


Upozornění	
Upozornění	napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení



OUT 1:	Spínací výstup / IO-Link
OUT 2:	Spínací výstup
	Barevnost podle DIN EN 60947-5-2
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
WH =	bílá

diagramy a grafy



- 1: vzdálenost
- 2: Měřicí oblast
- 3: graf při zapnutí/vypnutí
- 4: Terč 100 x 100 mm
- 5: 50% cíle v detekční oblasti
- 6: Spínací bod