


Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

STM12ABA/US-100-H

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Procesní připojení M12 x 1

Oblast nasazení

Aplikace vysoký teplotní rozsah
 Média Kapalná média; Plynná média
 Teplota média [°C] -25...80
 Odolnost proti tlaku [bar] 30

Kapalná média

Aplikace vysoký teplotní rozsah
 Teplota média [°C] -25...80

Plynná média

Teplota média [°C] -25...80

Elektrická data

Připojení na vyhodnocovací elektroniku VS 0100

Měřicí / nastavovací rozsah

Kapalná média

Nastavovací rozsah [cm/s] 3...300
 Největší citlivost [cm/s] 3...60

Plynná média

Nastavovací rozsah [cm/s] 5...1500

Přesnost / odchylky

Teplotní gradient [K/min] 15

Reakční doby

Doba odezvy [s] 1...10

Kapalná média

Doba odezvy [s] 1...10

Plynná média

Doba odezvy [s] 1...10

Okolní podmínky

Krytí IP 67

ST1004



Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

STM12ABA/US-100-H

Mechanická data

Pouzdro		Typ závitu
Rozměry	[mm]	M12 x 1
Označení závitu		M12 x 1
Materiály		nerezová ocel (1.4305 / 303)
Procesní připojení		M12 x 1

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Maximální délka kabelu: 100 m



Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
WH =	bílá