


## Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

STM12ABB

Položka již není dostupná - archivní záznam



### Vlastnosti výrobku

Procesní připojení M12 x 1

### Oblast nasazení

Aplikace vysoký teplotní rozsah  
 Média Kapalná média; Plynná média  
 Teplota média [°C] -25...80  
 Odolnost proti tlaku [bar] 30

### Kapalná média

Aplikace vysoký teplotní rozsah  
 Teplota média [°C] -25...80

### Plynná média

Teplota média [°C] -25...80

### Elektrická data

Připojení na vyhodnocovací elektroniku VS 0100

### Měřicí / nastavovací rozsah

Kapalná média  
 Nastavovací rozsah [cm/s] 3...300  
 Největší citlivost [cm/s] 3...60

### Plynná média

Nastavovací rozsah [cm/s] 5...1500

### Přesnost / odchylky

Teplotní gradient [K/min] 15

### Reakční doby

Doba odezvy [s] 1...10

### Kapalná média

Doba odezvy [s] 1...10

### Plynná média

Doba odezvy [s] 1...10

### Okolní podmínky

Krytí IP 67



## Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

STM12ABB


| Mechanická data    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Pouzdro            | Typ závitu                     |
| Rozměry [mm]       | M12 x 1                        |
| Označení závitu    | M12 x 1                        |
| Materiály          | nerezová ocel (1.4571 / 316Ti) |
| Procesní připojení | M12 x 1                        |

| Upozornění   |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |

### Elektrické připojení

Kabel: 2 m, Silflex-PUR; Maximální délka kabelu: 100 m; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Připojení



|      |                |
|------|----------------|
|      | Barvy vodičů : |
| BN = | hnědá          |
| WH = | bílá           |
| YE = | žlutá          |
| GN = | zelená         |