


Hlídač proudění

SCR14ABBFPG/6M/PH

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Počet vstupů a výstupů

Po digitálních výstupů: 1

Procesní připojení

G 1/4 vnější závit

Oblast nasazení

Média

Kapalná média

Teplota média [°C]

-25...80

Odolnost proti tlaku [bar]

30

Elektrická data

Provozní napětí [V]

20...36 DC

Proudový odběr [mA]

< 45

Ochrana proti přepólování

ano

Přípravná zpoždovací doba [s]

< 20

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů

Po digitálních výstupů: 1

Výstupy

Celkový počet výstupů

1

Výstupní signál

spínací signál

Elektrické provedení

PNP

Po digitálních výstupů

1

Výstupní funkce

spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)

Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]

2,5



Hlídač proudění

SCR14ABBFPG/6M/PH

Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]		400
Ochrana proti zkratu		ano
Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný
Ochrana proti přetížení		ano
Měřicí / nastavovací rozsah		
Nastavovací rozsah [cm/s]		3...300
Největší citlivost [cm/s]		3...60
Přesnost / odchylky		
Teplotní gradient [K/min]		15
Reakční doby		
Doba odezvy [s]		1...10
Software / programování		
Nastavení spínacího bodu		Potenciometr
Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]		-20...80
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Materiály		PBT-GF20
Materiál, který je v kontaktu s médii		nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Procesní připojení		G 1/4 vnější závit
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Funkce	11 x LED
Příslušenství		
Dodané položky		Těsnění: 2 x AMF 30 Šroubovák
Upozornění		
Obsah balení		1 ks

ST2606





Hlídač proudění

SCR14ABBFPKG/6M/PH

Elektrické připojení

Kabel: 6 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Připojení



BN =
BU =
BK =

Barvy vodičů :
hnědá
modrá
černá