

Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

STR14ZBB

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Procesní připojení	G 1/4 vnější závit
--------------------	--------------------

Oblast nasazení

Aplikace	vysoký teplotní rozsah
Média	Kapalná média; Plynná média
Odolnost proti tlaku [bar]	30

Kapalná média

Aplikace	vysoký teplotní rozsah
Teplota média [°C]	0...120

Plynná média

Teplota média [°C]	0...100
--------------------	---------

Elektrická data

Připojení na vyhodnocovací elektroniku	VS 0100
--	---------

Měřicí / nastavovací rozsah

Kapalná média

Nastavovací rozsah [cm/s]	3...300
Největší citlivost [cm/s]	3...60

Plynná média

Nastavovací rozsah [cm/s]	5...1500
---------------------------	----------

Přesnost / odchylky

Teplotní gradient [K/min]	15
---------------------------	----

Reakční doby

Doba odezvy [s]	1...10
-----------------	--------

Kapalná média

Doba odezvy [s]	1...10
-----------------	--------

Plynná média

Doba odezvy [s]	1...10
-----------------	--------

Okolní podmínky

Krytí	IP 67
-------	-------

Mechanická data

Pouzdro	Typ závitu
---------	------------

ST2300



Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

STR14ZBB

Materiály	nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Procesní připojení	G 1/4 vnější závit


Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, Silikon; Maximální délka kabelu: 100 m; 4 x 0,5 mm²

Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
WH =	bílá