


Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: SI5000 + E40107

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

**Vlastnosti výrobku**

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1 |
| Procesní připojení     | 1/2" NPT                  |

**Oblast nasazení**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Média                      | Kapalná média |
| Teplota média [°C]         | -25...80      |
| Odolnost proti tlaku [bar] | 30            |

**Elektrická data**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Provozní napětí [V]           | 20...36 DC |
| Proudový odběr [mA]           | < 45       |
| Ochrana proti přepólování     | ano        |
| Přípravná zpožďovací doba [s] | < 20       |

**Vstupy / výstupy**

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1 |
|------------------------|---------------------------|

**Výstupy**

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Celkový počet výstupů  | 1                                       |
| Výstupní signál        | spínací signál                          |
| Elektrické provedení   | PNP                                     |
| Po digitálních výstupů | 1                                       |
| Výstupní funkce        | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |



## Hlídač proudění

SCN12ABAFPKG/US-100-IPF/CSA

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]               | 2,5       |
| Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 400       |
| Ochrana proti zkratu                                      | ano       |
| Typ ochrany proti zkratu                                  | Taktovaný |
| Ochrana proti přetížení                                   | ano       |

## Měřicí / nastavovací rozsah

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Nastavovací rozsah [cm/s] | 3...300 |
| Největší citlivost [cm/s] | 3...60  |

## Přesnost / odchylky

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Teplotní gradient [K/min] | 15 |
|---------------------------|----|

## Reakční doby

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Doba odezvy [s] | 1...10 |
|-----------------|--------|

## Software / programování

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Nastavení spínacího bodu | Potenciometr |
|--------------------------|--------------|

## Okolní podmínky

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Okolní teplota [°C] | -20...80 |
| Krytí               | IP 67    |

## Mechanická data

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Materiály                             | PBT-GF20                     |
| Materiál, který je v kontaktu s médii | nerezová ocel (1.4305 / 303) |
| Procesní připojení                    | 1/2" NPT                     |

## Zobrazení / ovládací prvky

|           |        |          |
|-----------|--------|----------|
| Zobrazení | Funkce | 11 x LED |
|-----------|--------|----------|

## Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|

## Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



# ST3614



## Hlídač proudění

SCN12ABAFPKG/US-100-IPF/CSA

### Připojení

