




Hlídač proudění

SCR12ABBAKOW/LS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: SI5006 + E40096

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku	
Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1
Procesní připojení	G 1/2 vnější závit
Oblast nasazení	
Média	Kapalná média
Teplota média [°C]	-25...80
Odolnost proti tlaku [bar]	30
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	80...140 AC
Proudový odběr [mA]	< 40
Přípravná zpožďovací doba [s]	< 20
Vstupy / výstupy	
Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1
Výstupy	
Celkový počet výstupů	1
Výstupní signál	spínací signál
Po digitálních výstupů	1
Výstupní funkce	spínač
Ochrana proti zkratu	ne



Hlídač proudění

SCR12ABBAKOW/LS

Ochrana proti přetížení	ne
-------------------------	----

Měřicí / nastavovací rozsah

Nastavovací rozsah	[cm/s]	3...300
Největší citlivost	[cm/s]	3...60

Přesnost / odchylky

Teplotní gradient	[K/min]	15
-------------------	---------	----

Reakční doby

Doba odezvy	[s]	1...10
-------------	-----	--------

Software / programování

Nastavení spínacího bodu	Potenciometr
--------------------------	--------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...60
Krytí		IP 67

Mechanická data

Materiály	PBT-GF20
Materiál, který je v kontaktu s médii	nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Procesní připojení	G 1/2 vnější závit

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Funkce	11 x LED
-----------	--------	----------

Příslušenství


Dodané položky	Těsnění: 2 x AMF 30
	Šroubovák

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x 1/2"; kódování: C



ST3658

Hlídač proudění

SCR12ABBAKOW/LS



Připojení

