


## Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

STR12ABBE1/6M

Položka již není dostupná - archivní záznam



### Vlastnosti výrobku

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Procesní připojení | G 1/2 vnější závit |
|--------------------|--------------------|

### Oblast nasazení

|          |                  |
|----------|------------------|
| Aplikace | Ex-oblast zona 1 |
|----------|------------------|

|               |      |          |
|---------------|------|----------|
| Teplota média | [°C] | -25...80 |
|---------------|------|----------|

|                      |       |    |
|----------------------|-------|----|
| Odolnost proti tlaku | [bar] | 30 |
|----------------------|-------|----|

### Kapalná média

|          |                  |
|----------|------------------|
| Aplikace | Ex-oblast zona 1 |
|----------|------------------|

|               |      |          |
|---------------|------|----------|
| Teplota média | [°C] | -25...80 |
|---------------|------|----------|

### Plynná média

|               |      |          |
|---------------|------|----------|
| Teplota média | [°C] | -25...80 |
|---------------|------|----------|

### Elektrická data

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Připojení na vyhodnocovací elektroniku | VS 0100 Ex |
|----------------------------------------|------------|

### Měřicí / nastavovací rozsah

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| Kapalná média |  |  |
|---------------|--|--|

|                    |        |         |
|--------------------|--------|---------|
| Nastavovací rozsah | [cm/s] | 3...300 |
|--------------------|--------|---------|

|                    |        |        |
|--------------------|--------|--------|
| Největší citlivost | [cm/s] | 3...60 |
|--------------------|--------|--------|

### Plynná média

|                    |        |            |
|--------------------|--------|------------|
| Nastavovací rozsah | [cm/s] | 200...2000 |
|--------------------|--------|------------|

|                    |        |           |
|--------------------|--------|-----------|
| Největší citlivost | [cm/s] | 100...800 |
|--------------------|--------|-----------|

### Přesnost / odchylky


|                   |         |    |
|-------------------|---------|----|
| Teplotní gradient | [K/min] | 15 |
|-------------------|---------|----|



## Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

STR12ABBE1/6M

| Reakční doby                              |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Doba odezvy [s]                           | 1...10                         |
| Kapalná média                             |                                |
| Doba odezvy [s]                           | 1...10                         |
| Plynná média                              |                                |
| Doba odezvy [s]                           | 1...10                         |
| Okolní podmínky                           |                                |
| Krytí                                     | IP 67                          |
| Mechanická data                           |                                |
| Pouzdro                                   | Typ závitu                     |
| Materiály                                 | nerezová ocel (1.4571 / 316Ti) |
| Procesní připojení                        | G 1/2 vnější závit             |
| Upozornění                                |                                |
| Obsah balení                              | 1 ks                           |
| Elektrické připojení                      |                                |
| Kabel: 6 m, PUR; 4 x 0,34 mm <sup>2</sup> |                                |
| Připojení                                 |                                |



|      |                |
|------|----------------|
| BN = | Barvy vodičů : |
| GN = | hnědá          |
| WH = | zelená         |
| YE = | bílá           |
|      | žlutá          |