




Vyhodnocovací jednotka pro vibrační senzory

DIAGNOSTIC ELECTRONICS



Vlastnosti výrobku		
Frekvenční rozsah	[Hz]	0,1...12000
Komunikační rozhraní		Ethernet
Oblast nasazení		
Provedení		nastavení parametrů pomocí obslužného programu PC VES004
Aplikace		nepřetržité monitorování vibrací
Elektrická data		
Tolerance provozního napětí	[%]	20
Provozní napětí	[V]	24 DC; (při použití vstupu IEPE: 24 V + 20%; IEPE = Integrated Electronics Piezo Electric)
Proudový odběr	[mA]	200; ((24 V DC))
Třída krytí		III
Vstupy / výstupy		
Celkový počet vstupů a výstupů		8; (konfigurovatelný)
Počet vstupů a výstupů		Počet analogových vstupů: 2; Počet dynamických vstupů: 4; Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1
Vstupy		
Celkový počet vstupů		6
Počet analogových vstupů		2
Analogový vstup (proud)	[mA]	4...20
Rozlišení analogového vstupu		12



Vyhodnocovací jednotka pro vibrační senzory

DIAGNOSTIC ELECTRONICS

Počet dynamických vstupů	4
Dynamický vstup - signál	0...10 mA / IEPE / 4...20 mA
Dynamický vstup - rozlišení [bit]	16
Dynamický vstup - rozsah frekvence [Hz]	0,1...12000
Dynamický vstup - měřicí frekvence [kSamples]	100

Výstupy

Celkový počet výstupů	2
Výstupní signál	spínací signál; analogový signál
Elektrické provedení	PNP
Po digitálních výstupů	2; (konfigurovatelný)
Výstupní funkce	spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	100
Počet analogových výstupů	1; (konfigurovatelný)
Analogový proudový výstup [mA]	4...20
Maximální zátěž [Ω]	500
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí / nastavovací rozsah

Frekvenční rozsah [Hz]	0,1...12000
------------------------	-------------

Rozhraní

Komunikační rozhraní	Ethernet
Přenosová rychlost	10 MBaud; 100 MBaud
Protokol	EtherNet/IP

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	0...60
Skladovací teplota [°C]	0...60
Krytí	IP 20

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-4-2 ESD	4 kV vybití kontaktem / 15 kV vybití ve vzduchu
	EN 61000-4-3	10 V/m (80...2700 MHz)
	EN 61000-4-4 Burst	4 kV kapacitní vazební sonda, uzemněná
	EN 61000-4-6	10 V 0,15...80 MHz
	EN 61000-6-4	průmyslové okolí
MTTF [let]		91
Certifikát UL	Ta	0...60 °C
	Enclosure type	open Type
	Napěťové napájení	Limited Voltage/Current
	Číslo schválení UL	L001

Vyhodnocovací jednotka pro vibrační senzory

DIAGNOSTIC ELECTRONICS

Mechanická data		
Hmotnost	[g]	414,7
Pouzdro		pouzdro z umělé hmoty
Způsob montáže		lišta; (TH35/EN60715)
Rozměry	[mm]	114,2 x 50 x 105,3
Materiály		PA

Datová paměť	
Hodiny reálného času	ano

Příslušenství	
Příslušenství (volitelné)	překřížený Ethernetový propojovací kabel pro přímé připojení k PC

Upozornění	
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení

Combicon:

Připojení

