
ST4000

Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

STR34ABA

Položka již není dostupná - archívní záznam



Vlastnosti výrobku		
Procesní připojení		G 3/4 vnější závit
Oblast nasazení		
Aplikace		vysoký teplotní rozsah
Média		Kapalná média; Plynná média
Teplota média	[°C]	-25...80
Odolnost proti tlaku	[bar]	30
Kapalná média		
Aplikace		vysoký teplotní rozsah
Teplota média	[°C]	-25...80
Plynná média		
Teplota média	[°C]	-25...80
Elektrická data		
Připojení na vyhodnocovací elektroniku		VS 0100
Měřící / nastavovací rozsah		
Kapalná média		
Nastavovací rozsah	[cm/s]	3...300
Největší citlivost	[cm/s]	3...60
Plynná média		
Nastavovací rozsah	[cm/s]	5...1500
Přesnost / odchylky		
Teplotní gradient	[K/min]	15

ST4000


Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

STR34ABA

Reakční doby		
Doba odezvy	[s]	1...10
Kapalná média		
Doba odezvy	[s]	1...10
Plynná média		
Doba odezvy	[s]	1...10
Okolní podmínky		
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Pouzdro		Typ závitu
Materiály		nerezová ocel (1.4305 / 303)
Procesní připojení		G 3/4 vnější závit
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		

Kabel: 2 m, Silflex-PUR; Maximální délka kabelu: 100 m; 4 x 0,5 mm²

Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
WH =	bílá