

# ST6600




## Hlídač proudění

SCE18ADBFPKG/PH

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: SI5000 + E40104

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



### Vlastnosti výrobku

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1 |
| Procesní připojení     | T-kus QL 18 / ST DIN 2353 |

### Oblast nasazení

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Aplikace                   | Oblast vysokých tlaků |
| Média                      | Kapalná média         |
| Teplota média [°C]         | -25...80              |
| Odolnost proti tlaku [bar] | 300                   |

### Elektrická data

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Provozní napětí [V]           | 20...36 DC |
| Proudový odběr [mA]           | < 45       |
| Ochrana proti přepólování     | ano        |
| Přípravná zpožďovací doba [s] | < 20       |

### Vstupy / výstupy

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1 |
|------------------------|---------------------------|

### Výstupy

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Celkový počet výstupů | 1              |
| Výstupní signál       | spínací signál |
| Elektrické provedení  | PNP            |



## Hlídač proudění

SCE18ADBFPKG/PH

|                                                           |                                         |          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| Po digitálních výstupů                                    | 1                                       |          |
| Výstupní funkce                                           | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |          |
| Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]               | 2,5                                     |          |
| Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 400                                     |          |
| Ochrana proti zkratu                                      | ano                                     |          |
| Typ ochrany proti zkratu                                  | Taktovaný                               |          |
| Ochrana proti přetížení                                   | ano                                     |          |
| Měřicí / nastavovací rozsah                               |                                         |          |
| Nastavovací rozsah [cm/s]                                 | 3...300                                 |          |
| Největší citlivost [cm/s]                                 | 3...60                                  |          |
| Přesnost / odchylky                                       |                                         |          |
| Teplotní gradient [K/min]                                 | 300                                     |          |
| Reakční doby                                              |                                         |          |
| Doba odezvy [s]                                           | 1...10                                  |          |
| Software / programování                                   |                                         |          |
| Nastavení spínacího bodu                                  | Potenciometr                            |          |
| Okolní podmínky                                           |                                         |          |
| Okolní teplota [°C]                                       | -20...80                                |          |
| Krytí                                                     | IP 67                                   |          |
| Mechanická data                                           |                                         |          |
| Rozměry [mm]                                              | 60 x 41 x 101                           |          |
| Materiály                                                 | PBT-GF20                                |          |
| Materiál, který je v kontaktu s médii                     | nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)          |          |
| Procesní připojení                                        | T-kus QL 18 / ST DIN 2353               |          |
| Zobrazení / ovládací prvky                                |                                         |          |
| Zobrazení                                                 | Funkce                                  | 11 x LED |
| Upozornění                                                |                                         |          |
| Obsah balení                                              | 1 ks                                    |          |

# ST6600



## Hlídač proudění

SCE18ADBFPKG/PH

### Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>, PVC

### Připojení



BN =  
BU =  
BK =

Barvy vodičů :  
hnědá  
modrá  
černá