




Systém pro kontrolu a regulaci chladicí vody

KWST WITH BALANCING VALVES



- 1 Filtr
- 2 Magneticko-induktivní senzor proudění SM6000
- 3 Ventil uzavěru vody
- 4 Bariéra zpětného běhu
- 5 Regulační ventil větve vedení
- 6 Elektronický tlakový senzor PK6524



Vlastnosti výrobku

Procesní připojení pro svařovací pistoli

Procesní připojení M22 x 1,5

Procesní připojení pro přívod vody

Procesní připojení M22 x 1,5



Systém pro kontrolu a regulaci chladicí vody

KWST WITH BALANCING VALVES

Hlídní proudění		
Měřicí rozsah	[l/min]	0,1...25
Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty	
Aplikace	Průmyslové aplikace / průmyslová automatizace; Řízení chladicí vody	
Montáž	Připojení na trubku pomocí adaptéru; Hadička	
Parametry měření	průtok; teplota; tlak; funkce celkového součtu	
Ovládání	manuál	
Média	vodivá kapalná média; média na vodní bázi; roztoky glykolu	
Teplota média	[°C]	-10...70
Odolnost proti tlaku	[bar]	10
Komponenty	Magneticko-induktivní senzor proudění, SM6000	
	Elektronický tlakový senzor, PK6524	
	Filtr	
	Ventil uzávěru vody	
	Regulační ventil větve vedení	
	Bariéra zpětného běhu	
Výstupy		
Výstupní signál	spínací signál; analogový signál; Impulzní výstup; IO-Link (konfigurovatelný)	
Výstupní funkce	spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)	
Měřicí / nastavovací rozsah		
Hlídní tlaku		
Měřicí rozsah	[bar]	0...10
Hlídní proudění		
Měřicí rozsah	[l/min]	0,1...25
Hlídní teploty		
Měřicí rozsah	[°C]	-20...80
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-10...50
Skladovací teplota	[°C]	-25...80
Krytí	IP 67; (senzory)	
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Směrnice pro tlaková zařízení	Správná technická praxe; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání	
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	3858
Způsob montáže	Montážní držák	
Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT; PC; FKM; TPE; Červená zalévací hmota (2.1096.01)	
Materiál, který je v kontaktu s médii	nerezová ocel (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF	
Procesní připojení pro svařovací pistoli		
Procesní připojení	M22 x 1,5	

ZZ0262



Systém pro kontrolu a regulaci chladicí vody

KWST WITH BALANCING VALVES

Procesní připojení pro přívod vody

Procesní připojení	M22 x 1,5
--------------------	-----------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 3 x M12; Kontakty: Pozlaceno