


nicht mehr lieferbarer Artikel - Archiveintrag

Wird ersetzt durch: EVC006



Produktmerkmale

Kabeldose

Für Sensoren mit

M12-Steckverbindung

silikonfrei

halogenfrei

Kontakte vergoldet

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung	AC/DC
Betriebsspannung [V]	250 AC / 300 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...90
Schutzart	IP 68

Mechanische Daten


Ausführung	abgewinkelt
Werkstoff Griffkörper	TPU
Werkstoff Überwurfmutter	Messing; vernickelt
Anzugsdrehmoment Überwurfmutter [Nm]	0,7...0,9
Gewicht [kg]	0,267

Elektrischer Anschluss

Anschluss	PUR-Kabel / 10 m; 4 x 0,25 mm ² (32 x Ø 0,1 mm); Ø 4,5 mm; halogenfrei
Mantelfarbe	schwarz

Anschlussbelegung

Adernfarben
BK schwarz
BN braun
BU blau
WH weiß



Bemerkungen

Verpackungseinheit [Stück]	1
----------------------------	---



E11284

ADOAH040MSS0010H04

Verbindungstechnik

ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE — E11284 — 02.04.2016


nicht mehr lieferbarer Artikel - Archiveintrag

Wird ersetzt durch: EVC006

E11284

ADOAH040MSS0010H04

Connection technology

no longer available - archive entry
replaced by: EVC006

Product characteristics

Socket

For sensors with

M12 connector

Free from silicone

Free from halogen

Gold-plated contacts

Electrical data

Electrical design	AC/DC
Operating voltage [V]	250 AC / 300 DC

Environment

Ambient temperature [°C]	-25...90
Protection	IP 68

Mechanical data

Design	angled
Material body	TPU
Material nut	Brass; nickel-plated
Tightening torque for knurled nut [Nm]	0.7...0.9
Weight [kg]	0.267

Electrical connection

Connection	PUR cable / 10 m; 4 x 0.25 mm ² (32 x Ø 0.1 mm); Ø 4.5 mm; halogen-free
Sheath colour	black

Wiring

Core colours

BK black
BN brown
BU blue
WH white


1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Remarks

Pack quantity [piece]	1
-----------------------	---



E11284

ADOAH040MSS0010H04

Connection technology

no longer available - archive entry

replaced by: EVC006


E11284

ADOAH040MSS0010H04

Technologie de connexion

cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

remplacé par: EVC006



Caractéristiques du produit

Connecteur femelle

Pour détecteurs avec

Connecteur M12

Sans silicone

Sans halogène

Contacts dorés

Données électriques

Technologie	AC/DC
Tension d'alimentation [V]	250 AC / 300 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Protection	IP 68

Données mécaniques

Version	coudé
Matière corps	TPU
Matière bague moletée	laiton; nickelé
Couple de serrage maxi pour écrou [Nm]	0,7...0,9
Poids [kg]	0,267

Raccordement électrique

Raccordement	câble PUR / 10 m; 4 x 0,25 mm ² (32 x Ø 0,1 mm); Ø 4,5 mm; sans halogène
Couleur de la gaine	noir

Branchement

Couleurs des fils conducteurs

BK noir
BN brun
BU bleu
WH blanc



1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Remarques

Quantité	[pièce]	1
----------	---------	---



E11284

ADOAH040MSS0010H04

Technologie de connexion

ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR — E11284 — 02.04.2016

cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

remplacé par: EVC006