AC008A

AS-Interface Modul ClassicLine

ClassicL45 4DO T M12 ATEX

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: AC508A + E7000A

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



1 Beschriftungsfeld
2 Fixierung Infrarotadapter

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Max. Stromaufnahme aus AS-i	[mA]	50
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	2
Watchdog integriert		ja
Ein-/Ausgänge		
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der digitalen Ausgänge: 4
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		AS-i
Anzahl der digitalen Ausgänge		4
Beschaltung		PNP
Spannungsbereich DC	[V]	15...30; (nach PELV)
Strombelastbarkeit je Ausgang	[mA]	1000; (Gebrauchskategorie DC-13 (Steuerung von Elektromagneten): 20 W (IEC 60947-5-1))
Kurzschlussfest		ja
Galvanisch entkoppelt		ja

AC008A

AS-Interface Modul ClassicLine

ClassicL45 4DO T M12 ATEX

Umgebungsbedingungen						
Umgebungstemperatur	[°C]	0...40				
Schutzart		IP 67				
Zulassungen / Prüfungen						
ATEX Gerätekennzeichnung		II 3G EEx nA II T6 X				
		II 3D T60 °C IP 67 X				
EMV		EN 50295				
AS-i Kennwerte						
AS-i Version		2.1				
AS-i Adressierung		IR-Adressierung möglich				
Erweiterter Adressiermodus		nein				
AS-i Profil		S-8.0.E				
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	8				
AS-i ID-Code	[hex]	0.E				
AS-i Zertifikat beantragt		ja				
Belegung der Datenbits		Datenbit	D0	D1	D2	D3
		Buchse	O-1	O-2	O-3	O-4
		Pin	4	4	4	4
Mechanische Daten						
Montageart		AS-i Schnittstelle zu FK-E-Unterteilen				
Werkstoffe		PBT				
Anzeigen / Bedienelemente						
Anzeige		Betrieb	LED, grün			
		Fehler	LED, rot			
		Funktion	LED, gelb			
Zubehör						
Lieferumfang		AC5003				
Bemerkungen						
Bemerkungen		Verwenden Sie M12-Steckverbindungen mit Sechskant-Überwurfmuttern, Anzugsdrehmoment 0,8 Nm.				
Verpackungseinheit		1 Stück				

Elektrischer Anschluss

Kontaktstifte zu Modulunterteil, FK-E:

Steckverbindung: M12; Codierung: A