


Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

**Einsatzbereich**

Applikation	Dezentrale Steuerung
-------------	----------------------

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	24 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Isolationsfestigkeit	[V]	500
Stromaufnahme	[mA]	< 500
Max. Stromaufnahme aus AS-i	[mA]	10
Max. Leistungsaufnahme	[VA]	10
Anzahl AS-i Master		2
Potentialtrennung		ja

Schnittstellen

Kommunikationsschnittstelle	RS232
RS232	
Anzahl der RS232 Schnittstellen	1
Übertragungsrate	9600...115200 Baud
Steckertyp	RJ11



AS-Interface SPS

ControllerE 2Mstr 1RS232C

Verwendungstyp		Programmierung	
Hinweis zu Schnittstellen		galvanisch getrennt	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur		[°C]	0...60
Lagertemperatur		[°C]	-20...70
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit		[%]	95
Schutzart			IP 20
AS-i Kennwerte			
AS-i Version			2.1
AS-i Master Profil			M3
AS-i Zertifikat			61102
Mechanische Daten			
Gewicht		[g]	517,4
Gehäuse			Klemmschienengehäuse
Abmessungen		[mm]	86 x 131 x 107
Werkstoffe			Aluminium; Stahlblech verzinkt
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Funktion	2 x LED, rot
			3 x LED, grün
			3 x LED, gelb
			Vollgrafik-LCD-Display
Bemerkungen			
Verpackungseinheit			1 Stück
Elektrischer Anschluss			
Anschluss			

