




AS-Interface Schaltschrankmodul

CabinetModule 4DI 4DO T C

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 280
Verpolungsschutz		ja
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
Watchdog integriert		ja

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4
------------------------------	--

Eingänge

Anzahl der digitalen Eingänge	4
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge	PNP
Sensorversorgung der Eingänge	nach PELV
Spannungsversorgung [V]	20...30
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt [mA]	200
Eingangsstrom High [mA]	> 5
Eingangsstrom Low [mA]	< 1,5
Schaltpegel High [V]	> 10
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge	ja



AS-Interface Schaltschrankmodul

CabinetModule 4DI 4DO T C

Ausgänge		
Elektrische Ausführung	PNP	
Anzahl der digitalen Ausgänge	4	
Beschaltung	PNP	
Spannungsbereich DC [V]	18...30; (nach PELV)	
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA]	1000	
Kurzschlussfest	ja	
Galvanisch entkoppelt	ja	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]	-25...80	
Schutzart	IP 00	
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 50295	
AS-i Kennwerte		
AS-i Profil	S-7.0	
AS-i E/A-Konfiguration [hex]	7	
AS-i ID-Code [hex]	0	
AS-i Zertifikat	06101	
Mechanische Daten		
Montageart	Tragschienen- und Rückwandmontage; Module anreihbar	
Werkstoffe	PA; PVC	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	4 x LED, gelb Eingang
	Betrieb	1 x LED, grün
	Schaltzustand	4 x LED, gelb Ausgang
	Kurzschluss	1 x LED, rot
Zubehör		
Zubehör optional	COMBICON-Stecker:, E70198	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	


AS-Interface Schaltschrankmodul

CabinetModule 4DI 4DO T C

Elektrischer Anschluss

COMBICON:

Anschluss



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Sensorversorgung +24V
I-	Sensorversorgung 0V
E+	Sensor- und Aktuatorversorgung +24V
E-	Sensor- und Aktuatorversorgung 0V
I1...I4	Schalteingang Sensor 1...4
O1...O4	Schaltausgang Aktuator 1...4