


Teplotní kabelový senzor se šroubovacím snímačem

TS-PT100-SCREW-IN M5



1 Utahovací moment 1,5 Nm



Vlastnosti výrobku

Měřicí rozsah	-30...180 °C	-22...356 °F
Procesní připojení	závitové připojení M5 vnější závit	

Oblast nasazení

Měřicí element	1 x Pt 100; (podle DIN EN 60751, třída A)
Montáž	Kontaktní senzor pro pevná tělesa

Elektrická data

Třída krytí	III
-------------	-----

Měřicí / nastavovací rozsah

Měřicí rozsah	-30...180 °C	-22...356 °F
---------------	--------------	--------------

Přesnost / odchylky

Přesnost	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
----------	-----	-------------------------

Reakční doby

Dynamika reakce T05 / T09	[s]	3 / 8; (podle DIN EN 60751)
---------------------------	-----	-----------------------------

Okolní podmínky

Krytí	IP 67
-------	-------

Schválení / zkoušky

MTTF	[let]	10377,8
------	-------	---------

Mechanická data

Hmotnost	[g]	102,8
Pouzdro	šroubovací snímač	
Rozměry	[mm]	M5 / L = 25,7
Označení závitu	M5	
Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L)	
Procesní připojení	závitové připojení M5 vnější závit	

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

TS2759



Teplovní kabelový senzor se šroubovacím snímačem

TS-PT100-SCREW-IN M5

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, Silikon

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení

