




Teplotní kabelový senzor se šroubovacím snímačem

TS-PT100-SCREW-IN M5/2M PUR



Vlastnosti výrobku

Měřicí rozsah	-40...90 °C	-40...194 °F
Procesní připojení	závitové připojení M5 vnější závit	

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty	
Měřicí element	1 x Pt 100; (podle DIN EN 60751, třída A)	
Montáž	Kontaktní senzor pro pevná tělesa	

Elektrická data

Třída krytí	III	
-------------	-----	--

Měřicí / nastavovací rozsah

Měřicí rozsah	-40...90 °C	-40...194 °F
---------------	-------------	--------------

Přesnost / odchylky

Přesnost	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
----------	-----	-------------------------

Reakční doby

Dynamika reakce T05 / T09	[s]	3 / 8; (podle DIN EN 60751)
---------------------------	-----	-----------------------------

Okolní podmínky

Krytí	IP 67	
-------	-------	--

Schválení / zkoušky

Odolnost vůči rázům	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím	DIN EN 60068-2-6	10 g (10...2000 Hz)
MTTF	[let]	11415,5

Mechanická data

Hmotnost	[g]	80,95
Pouzdro	šroubovací snímač	
Rozměry	[mm]	M5 / L = 26
Označení závitu	M5	
Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L)	
Utahovací moment	[Nm]	1,5
Procesní připojení	závitové připojení M5 vnější závit	

Upozornění

Obsah balení	1 ks	
--------------	------	--

Teplovní kabelový senzor se šroubovacím snímačem

TS-PT100-SCREW-IN M5/2M PUR

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno



Připojení

