


Teplotní kabelový senzor s plochým příložným čidlem

TS-200-KL /US



Vlastnosti výrobku		
Měřicí rozsah	-40...90 °C	-40...194 °F
Procesní připojení	ploché příložné čidlo 12,5 x 8,7 x 47 mm	
Oblast nasazení		
Měřicí element	1 x Pt 100; (podle DIN EN 60751, třída A)	
Montáž	Kontaktní senzor pro pevná tělesa	
Elektrická data		
Třída izolace	[V]	500
Třída krytí		III
Měřicí / nastavovací rozsah		
Měřicí rozsah	-40...90 °C	-40...194 °F
Přesnost / odchylky		
Přesnost	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
Reakční doby		
Dynamika reakce T05 / T09	[s]	12 / 39; (hodnoty pro rovné hliníkové plochy (eloxované), za použití tepelné vodivé pasty; referenční hodnoty pro pohybující se vodu : 10 / 24 (< 0,1 m/s))
Okolní podmínky		
Krytí	IP 67	
Schválení / zkoušky		
MTTF	[let]	12683,9
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	101,4
Pouzdro	ploché příložné čidlo	
Rozměry	[mm]	12,5 x 8,7 x 47
Materiály	nerezová ocel (1.4303 / 305 / 308); Měď Niklovaný	
Procesní připojení	ploché příložné čidlo 12,5 x 8,7 x 47 mm	

TS2239



Teplotní kabelový senzor s plochým příložným čidlem

TS-200-KL /US

Upozornění


Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; s koncovými pouzdry vodičových žil; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Připojení



Barvy vodičů :

BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
WH =	bílá