




Teplovní kabelový senzor s procesním připojením

TS-200KCKD6-...../US/ IV

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: TS2269

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Měřicí rozsah	-40...150 °C	-40...302 °F
Instalační délka EL [mm]	45	

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty	
Měřicí element	1 x Pt 1000; (podle DIN EN 60751, třída B)	
Média	kapalná a plynná média	
Minimální hloubka ponoru [mm]	15	

Elektrická data

Třída krytí	III
-------------	-----

Měřicí / nastavovací rozsah

Délka sondové tyče L	[mm]	45
Měřicí rozsah	-40...150 °C	-40...302 °F

Přesnost / odchylky

Přesnost [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 x t)$
--------------	-----------------------------

Reakční doby

Dynamika reakce T05 / T09 [s]	3 / 10; (podle DIN EN 60751)
-------------------------------	------------------------------

Okolní podmínky

Krytí	IP 67
-------	-------

Mechanická data

Hmotnost [g]	103,6
Pouzdro	Měřicí čidlo
Rozměry [mm]	Ø 6 / L = 45
Materiály	Nerezová ocel; FKM
Materiál, který je v kontaktu s médii	nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Průměr sondy [mm]	6
Instalační délka EL [mm]	45

Upozornění

Upozornění	hodnoty pro přesnost platí pro vodu v pohybu
Obsah balení	1 ks

TS2251



Teplovní kabelový senzor s procesním připojením

TS-200KCKD6.-...../US/ IV

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, FKM

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno



Připojení

