




Teplotní kabelový senzor se šroubovacím snímačem

TS-500KLM...



Vlastnosti výrobku		
Měřicí rozsah	-30...150 °C	-22...302 °F
Procesní připojení	závitové připojení M12 x 1,5 vnější závit	
Oblast nasazení		
Měřicí element	1 x Pt 100; (podle DIN EN 60751, třída A)	
Montáž	Kontaktní senzor pro pevná tělesa	
Odolnost proti tlaku	[bar]	500
Elektrická data		
Třída krytí	III	
Měřicí / nastavovací rozsah		
Měřicí rozsah	-30...150 °C	-22...302 °F
Přesnost / odchylky		
Přesnost	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
Reakční doby		
Dynamika reakce T05 / T09	[s]	4 / 12; (podle DIN EN 60751)
Okolní podmínky		
Krytí	IP 67	
Schválení / zkoušky		
MTTF	[let]	12683,9
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	214,2
Pouzdro	šroubovací snímač	
Rozměry	[mm]	M12 x 1,5 / L = 31
Označení závitů	M12 x 1,5	
Materiály	nerezová ocel (1.4301 / 304)	
Procesní připojení	závitové připojení M12 x 1,5 vnější závit	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	

TS5951




Teplotní kabelový senzor se šroubovacím snímačem

TS-500KLKM...

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, Silikon; s koncovými pouzdry vodičových žil

Připojení



RD = Barvy vodičů :
červená
WH = bílá