




Teplovní kabelový senzor s procesním připojením

TS-500KCKD8 /US/ IV

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: TS5089 nebo TS5289

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Měřicí rozsah	-40...150 °C	-40...302 °F
---------------	--------------	--------------

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty
Měřicí element	1 x Pt 1000; (podle DIN EN 60751, třída B)
Média	kapalná a plynná média
Minimální hloubka ponoru [mm]	15

Elektrická data

Třída krytí	III
-------------	-----

Měřicí / nastavovací rozsah

Měřicí rozsah	-40...150 °C	-40...302 °F
---------------	--------------	--------------

Přesnost / odchylky

Přesnost [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 \times t)$
--------------	-----------------------------------

Reakční doby

Dynamika reakce T05 / T09 [s]	7 / 18; (podle DIN EN 60751)
-------------------------------	------------------------------

Okolní podmínky

Krytí	IP 67
-------	-------

Mechanická data

Rozměry [mm]	Ø 8 / L = 50
Materiály	Nerezová ocel; FKM
Materiál, který je v kontaktu s médii	nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Průměr sondy [mm]	8

Upozornění

Upozornění	hodnoty pro přesnost platí pro vodu v pohybu
Obsah balení	1 ks

TS5151



Teplovní kabelový senzor s procesním připojením

TS-500KCKD8 /US/ IV

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, FKM

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno



Připojení

