




Teplovní kabelový senzor s procesním připojením

TS-250KCKD6-...../US/

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: TS9289

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Měřicí rozsah	-40...150 °C	-40...302 °F
---------------	--------------	--------------

Oblast nasazení

Měřicí element	1 x Pt 100; (podle DIN EN 60751, třída A)
Média	kapalná a plynná média
Minimální hloubka ponoru [mm]	15

Elektrická data

Třída krytí	III
-------------	-----

Měřicí / nastavovací rozsah

Měřicí rozsah	-40...150 °C	-40...302 °F
---------------	--------------	--------------

Přesnost / odchylky

Přesnost [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
--------------	-----------------------------------

Reakční doby

Dynamika reakce T05 / T09 [s]	3 / 10; (podle DIN EN 60751)
-------------------------------	------------------------------

Okolní podmínky

Krytí	IP 67
-------	-------

Mechanická data

Hmotnost [g]	125
Rozměry [mm]	Ø 6
Materiály	nerezová ocel (1.4571 / 316Ti); FKM
Materiál, který je v kontaktu s médii	nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Průměr sondy [mm]	6

Upozornění

Upozornění	hodnoty pro přesnost platí pro vodu v pohybu
Obsah balení	1 ks

TS9281



Teplovní kabelový senzor s procesním připojením

TS-250KCKD6.-...../US/

Elektrické připojení

Kabel: 2,5 m, FKM

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení

