

# E10216




## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSS0002A02

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC161

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



| Elektrische Daten        |      |                     |
|--------------------------|------|---------------------|
| Betriebsspannung         | [V]  | < 250 AC / < 300 DC |
| Umgebungsbedingungen     |      |                     |
| Umgebungstemperatur      | [°C] | -25...90            |
| Schutzart                |      | IP 67               |
| Mechanische Daten        |      |                     |
| Abmessungen              | [mm] | 15 x 15 x 43        |
| Werkstoffe               |      | TPU                 |
| Werkstoff Griffkörper    |      | TPU                 |
| Werkstoff Überwurfmutter |      | Messing, vernickelt |
| Bemerkungen              |      |                     |
| Verpackungseinheit       |      | 1 Stück             |

# E10216



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSS0002A02

### Elektrischer Anschluss


Kabel: 2 m, PUR / PVC, schwarz, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm<sup>2</sup> (180 x Ø 0,05 mm )

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm



### Anschluss



BK = Adernfarben :  
WH = schwarz  
weiß