


# E11315



## Einbaustecker

ESTGH050MSS00,5E05 (M20)



### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 125 AC/DC

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...85

Schutzart IP 68

### Mechanische Daten

Gewicht [g] 27,3

Abmessungen [mm] 18 x 18 x 19

Einbaugewinde M20

Werkstoffe Messing vernickelt

Werkstoff Griffkörper Messing, vernickelt

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

# E11315



## Einbaustecker


ESTGH050MSS00,5E05 (M20)

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> + 1 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: ...0,6 Nm; Gewinde M20  
Anzugsdrehmoment: ...2 Nm



### Anschluss

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
WH =	weiß
YE =	gelb