




Teplovní převodník

TU-025CLEM14-A-ZVG/AM



Vlastnosti výrobku		
Počet vstupů a výstupů	Počet analogových výstupů: 1	
Měřicí rozsah	-50...150 °C	-58...302 °F
Procesní připojení	závitové připojení G 1/4 vnější závit	
Instalační délka EL	[mm]	25
Oblast nasazení		
Měřicí element	1 x Pt 1000; (podle DIN EN 60751, třída A)	
Média	kapalná a plynná média	
Odolnost proti tlaku	[bar]	400
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	8...32 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Proudový odběr	[mA]	< 30
Třída krytí		III
Ochrana proti přepólování		ano
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů	Počet analogových výstupů: 1	
Výstupy		
Celkový počet výstupů	1	
Výstupní signál	analogový signál	
Počet analogových výstupů	1	
Analogový napěťový výstup	[V]	0,5...4,5
Min. zatěžovací odpor	[Ω]	2000
Ochrana proti zkratu		ano
Ochrana proti přetížení		ano
Měřicí / nastavovací rozsah		
Měřicí rozsah	-50...150 °C	-58...302 °F



Teplotní převodník

TU-025CLEM14-A-ZVG/AM

Rozlišení		
Rozlišení analogového výstupu	[K]	0,1
Přesnost / odchylky		
Přesný analogový výstup	[K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Teplotní koeficient		0,1; (V případě odchylky od referenční podmínky 25 ± 5 °C)
	[% rozpětí / 10 K]	
Reakční doby		
Dynamika reakce T05 / T09	[s]	1 / 3; (podle DIN EN 60751)
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-40...100
Skladovací teplota	[°C]	-40...100
Krytí		IP 68; IP 69K
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Odolnost vůči rázům	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[let]	849
Certifikát UL	Číslo schválení UL	K010
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	90,5
Materiály		nerezová ocel (1.4404 / 316L); PPS; FKM
Materiál, který je v kontaktu s médii		nerezová ocel (1.4404 / 316L); FKM
Procesní připojení		závitové připojení G 1/4 vnější závit
Průměr sondy	[mm]	6
Instalační délka EL	[mm]	25
Upozornění		
Upozornění		hodnoty pro přesnost platí pro vodu v pohybu s odvoláním na UL: pro použití v nízkonapěťových obvodech s ochranou proti nadměrnému proudu v souladu s UL873 tab. 28.1 nebo I _{max} = 100/U _b (U _b = napětí v obvodu)
Obsah balení		1 ks

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x AMP-Superseal






Teplovní převodník

TU-025CLEM14-A-ZVG/AM

Připojení



OUT: Analogový výstup