


Schaltnocken für Schwenkantriebe

PUCK 65MM BASIC



Einsatzbereich

Ausführung

für mechanische Schnittstellen bei pneumatischen Antrieben oder handbetriebenen Stellgliedern VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	79,8
Schaltnocken Durchmesser	[mm]	65,6
Lochpaarabstand	[mm]	80
Wellenhöhe Ventilantrieb	[mm]	30
Werkstoffe	Schaltnocken: PA 6 schwarz; Metallteile: Edelstahl; Positionsanzeiger: PA 6 gelb	
Anzugsdrehmoment	[Nm]	2,5...3

Zubehör

Lieferumfang

Halbrundkopfschraube: 1 x M6 x 25, Edelstahl EN ISO 7380-2:2011

E12724



Schaltnocken für Schwenkantriebe

PUCK 65MM BASIC

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück