




Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-30-A-A-R6



Einsatzbereich		
Funktionsprinzip	Einweglichtschränke	
Applikation	Hohe Temperaturbeständigkeit; Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung	
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OIF	
OIF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	300
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...290
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	113,5
Ausführung Tastkopf	abgewinkelt	
Tastkopfdurchmesser	[mm]	6
Gesamtlänge	[mm]	600
Minimaler Biegeradius	[mm]	30; (bei fester Verlegung)
Faseranordnung		
Werkstoffe	Adapter: PA	
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas	
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium	

E20161



Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-30-A-A-R6

Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
Zubehör	
Lieferumfang	Befestigungsschelle:, E10221
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück