




Einschweißadapter für Prozesssensoren

WELDING ADAPT G1 V4A



- 1 G1 Innengewinde Aseptoflex Vario
- 2 Leckagebohrung
- 3 Dichtfläche

EHEDG Certified

Einsatzbereich	
Ausführung	mit Leckagebohrung
Druckfestigkeit [bar]	16
Hinweis zur Druckfestigkeit	für die Verbindung Sensor - Adapter
Zulassungen / Prüfungen	
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	312,8
Werkstoffe	1.4435 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss	G 1 Dichtkonus
Prozessanschluss	Einschweißadapter Ø 50 mm
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	0,4 / 4
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück