




Einschweißadapter für Prozesssensoren

WELDING ASEPTO ADAPT D38/G1



- 1 Aseptoflex Vario
- 2 Leckagebohrung
- 3 Dichtfläche

Einsatzbereich

Ausführung	mit Leckagebohrung, Zum Einbau von LDL20x
Druckfestigkeit [bar]	50
Hinweis zur Druckfestigkeit	für die Verbindung Sensor - Adapter

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht [g]	113,8
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4435 (Edelstahl / 316L) ; Oberflächenbeschaffenheit : Ra<0,4 / Rz 4
Sensorikanschluss	G 1 Aseptoflex Vario
Prozessanschluss	Einschweißadapter Ø 38 mm

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------