




Ethernet kamery pro mobilní stroje

O2MXOOKG/E3/GM/180



Vlastnosti výrobku		
Úhel otevření	[°]	180 x 130
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	9...30 DC
Příkon	[W]	2
Ochrana proti přepětí		ano; (až 80 VDC)
Image senzor		rolovací závěrka 1/3" CMOS s vysokým rozlišením, 1280H x 960V
Výstupy		
Video výstup		PAL: 720p SDR: 60 fps, 960p SDR: 45 fps, 720p HDR: 56 fps, 960p HDR: 43 fps
Měřicí oblast		
Úhel otevření	[°]	180 x 130
Rozhraní		
Počet rozhraní Ethernet		1
Protokol		DHCPv4; static IPv4
Poznámka k protokolu		RTP (MJPEG RFC2435 and h.264 RFC6184) over UDP
		ISO17215-2014
		IEEE1722 (AVB)
		ARP



Ethernet kamery pro mobilní stroje

O2MXOOKG/E3/GM/180

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-40...85
Skladovací teplota	[°C]	40...125
Krytí		IP 67; IP 69K
Chemická média	DIN12116	kyselinovzdorná třída 2-3
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	DIN EN 61000-6-4	průmyslové okolí
	DIN EN 61000-6-2	průmyslové okolí
Test v solné komoře / solné mlze	IEC 60068-2-52	
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	328,65
Min. úhel ohybu	[mm]	50; (Kabel)
Materiály	pouzdro: Hliník Černě eloxováno; optika: pevné sklo chemicky odolný	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení - Ethernet		
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: D		
		
1 TD + 2 RD + 3 TD - 4 RD -		
Elektrické připojení - Napět'ové napájení		
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A		
		
1 Power 2 NC 3 0 V 4 NC		