




RFID-Tag

ID-TAG/110X25x12,7/04



Einsatzbereich		
Applikation	RFID-Codierung von metallischen Behältern	
Elektrische Daten		
Arbeitsfrequenz	[MHz]	860...930
Speichergröße	[bit]	512
Speichertyp		EEPROM
Chiptyp		Impinj Monza 4QT
Tag Identifier (TID)	[Byte]	8
Elektronischer Produktcode (EPC)		128 bit
RFID-Standard		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Max. Lesezyklen		unbegrenzt
Max. Schreibzyklen		100000
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Lagertemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart		IP 68
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	94
Abmessungen	[mm]	110 x 25 x 12,9
Werkstoffe		Gehäuse: Polycarbonat-ABS
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		5 Stück

E80413



RFID-Tag

ID-TAG/110X25x12,7/04

Weitere Daten

Leseabstand (m)	
DTE80x	0,8
DTE90x	1
ANT860 / ANT960	4
ANT820 / ANT920	1