




RFID-Tag

ID-TAG/51x37x7,5



Einsatzbereich		
Applikation	RFID-Codierung von metallischen Behältern	
Elektrische Daten		
Arbeitsfrequenz	[MHz]	866...928
Speichergröße	[bit]	512
Speichertyp		EEPROM
Chiptyp		Alien Higgs 3
Tag Identifier (TID)	[Byte]	64
Elektronischer Produktcode (EPC)		96 bit
RFID-Standard		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Max. Lesezyklen		unbegrenzt
Max. Schreibzyklen		100000
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Lagertemperatur	[°C]	-40...250
Schutzart		IP 69K
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	142,6

E80417



RFID-Tag

ID-TAG/51x37x7,5

Montageart	Auf-/Einbau
Abmessungen [mm]	51 x 36,3 x 7,5
Werkstoffe	Gehäuse: Nylon / PP

Bemerkungen

Verpackungseinheit	5 Stück
--------------------	---------

Weitere Daten

Leseabstand (m)

DTE80x	1,1
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	4,8
ANT820 / ANT920	2