


Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

**Elektrische Daten**

Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 40
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Ausgänge: 4
------------------------------	----------------------------------

Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
Anzahl der digitalen Ausgänge	4
Beschaltung	PNP
Spannungsbereich DC	[V] 10...30; (nach PELV)
Strombelastbarkeit je Ausgang	[mA] 1000
Kurzschlussfest	ja
Galvanisch entkoppelt	ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C] -25...70
Schutzart	IP 20

Zulassungen / Prüfungen


EMV	EN 50295
-----	----------



AS-Interface Schaltschrankmodul

CabinetModule 4DO T C

AS-i Kennwerte		
AS-i Profil		S-8.0
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	8
AS-i ID-Code	[hex]	0
Mechanische Daten		
Montageart	Tragschienen- und Rückwandmontage; Module anreihbar	
Werkstoffe	PA; PVC	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	LED, gelb
	Betrieb	LED, grün
	Kurzschluss	LED, rot
Bemerkungen		
Bemerkungen	Keiner der folgenden Anschlüsse darf mit einem externen Potential verbunden werden:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Die Anschlüsse sind mit dem AS-i Kabel galvanisch verbunden.	
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		
Anschluss		



A+	AS-i+
A-	AS-i -
E+	Aktuatorversorgung +24V
E-	Aktuatorversorgung 0V
O1...O4	Schaltausgang Aktuator 1...4