


DV1002



LED-Streifen RGBW

LED-Stripe-RGBW-500mm-IP68



Einsatzbereich		
Applikation	Signalisierung von Maschinenzuständen	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	21,4...26,4 DC
Nennspannung DC	[V]	24; (nach SELV/PELV)
Stromaufnahme	[mA]	800
Farbtemperatur	[K]	4000
Lichtstrom	[lm]	rot: 101,2; grün: 188,8; blau: 37; weiß: 285,2
Hinweis zum Lichtstrom	[lm]	Lichtstromangaben beziehen sich auf einen Meter Leuchtband
Typ. Lebensdauer	[h]	30000
Eingänge		
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge	24 V PNP	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...45
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	90
Max. Höhe über NN	[m]	4000
Schutzart	IP 68	
Verschmutzungsgrad	2	
Zulassungen / Prüfungen		
Zulassung	IEC 62471; IEC 62031	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	72,4
Abmessungen	[mm]	515 x 14,2 x 4,5
Werkstoffe	TPU	



LED-Streifen RGBW

LED-Stripe-RGBW-500mm-IP68

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Signalisierung von Maschinenzuständen	LED, mehrfarbig RGB
	Montagelicht	LED, weiß


Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,3 m

Steckverbindung: M12; Codierung: A



1	+ rot
2	+ grün
3	GND
4	+ weiß
5	+ blau

Diagramme und Kurven

