
E3M161

Verbindungskabel

VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16





C€ CA

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		Abgeschirmte Leitung; Schleppketteneignung
Ausführung		für 3D-Smart-Sensor Mobile mit analogem Videoausgang PAL
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 25 AC / < 60 DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-4080
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-1070
Schutzart		IP 67; IP 69K
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	92,2
Werkstoffe		PUR schwarz; Dichtungsring: FKM; Kontaktstifte: CuSn6 vernickelt und verzinnt
Werkstoff Griffkörper		PUR
Werkstoff Überwurfmutter		1.4305 (Edelstahl / 303)
Schleppketteneignung		ja
Schleppketteneignung		Biegeradius bei fester Verlegung ≥ 60 mm
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

E3M161

Verbindungskabel

VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16



Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: 1.4305 (Edelstahl / 303); Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt



Elektrischer Anschluss

Kabel: 1 m, PUR, schwarz, Ø 6 mm, abgeschirmt; 2 x 0,25 mm²

Anschluss



Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: $1 \times M16$, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: 1.4305 (Edelstahl / 303); Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt

